



WXP2106

**Plaque gallery 6 modules entraxe 57mm placage steel**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Dimensions**

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 88 mm

Largeur 206 mm

**Capacité**

Nombre de postes 1

**Matières**

Décor steel

Couleur aspect acier inox

Matière Plastique + metal

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface brossé

**Installation, montage**

Sens de montage horizontal

**Équipement**

Intègre porte étiquette transparent Non

**Standards**

Directive européenne WEEE non concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Indice de protection IP IP21

Conforme à la directive RoHS Oui

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C