WXP2208

Plaque gallery 8 modules entraxe 71mm placage bronze

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	clipsé
Dimensions	
Profondeur	9.3 mm
Hauteur	88 mm
Largeur	235 mm
Capacité	
Nombre de postes	1
Matières	
Décor	bronze
Couleur RAL	RAL 3012 - Rouge beige
Matière	Plastique + metal
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	brossé
Installation, montage	
Sens de montage	horizontal
Equipement	
Intègere porte étiquette transparent	Non
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Conforme à la directive RoHS	Oui
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10…35 °C
Température de stockage/transport	-10…50 °C
Identification	
Composition	Cadre apparent

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification