



WXP2234

## Plaque gallery 4 modules entraxe 57mm placage bronze

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Dimensions

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 88 mm

Largeur 149 mm

#### Capacité

Nombre de postes 1

#### Matières

Décor bronze

Couleur RAL RAL 3012 - Rouge beige

Matière Plastique + metal

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface brossé

#### Installation, montage

Sens de montage horizontal

#### Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

#### Standards

Directive européenne WEEE non concerné

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Indice de protection IP IP21

Conforme à la directive RoHS Oui

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C