



WXP2242

Plaque gallery 2 postes verticale 71 mm placage bronze

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Dimensions

Profondeur	9.3 mm
Hauteur	159 mm
Largeur	92 mm

Capacité

Nombre de postes	2
------------------	---

Matières

Décor	bronze
Couleur RAL	RAL 3012 - Rouge beige
Matière	Plastique + metal
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	brossé

Installation, montage

Sens de montage	vertical
-----------------	----------

Équipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP21
Conforme à la directive RoHS	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C