



WXP2402

Plaque gallery 1 poste pecan

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Dimensions

Profondeur	9.3 mm
Hauteur	88 mm
Largeur	92 mm

Capacité

Nombre de postes	1
------------------	---

Matières

Décor	pecan
Aspect de la surface	mat

Installation, montage

Sens de montage	horizontal
-----------------	------------

Equipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Conforme à la directive RoHS	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Identification

Composition	Cadre apparent
-------------	----------------