



WXP2408

## Plaque gallery 8 modules entraxe 71mm pecan

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Dimensions

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 88 mm

Largeur 235 mm

#### Capacité

Nombre de postes 1

#### Matières

Décor pecan

Aspect de la surface mat

#### Installation, montage

Sens de montage horizontal

#### Equipement

Intègre porte étiquette transparent Non

#### Standards

Directive européenne WEEE non concerné

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Indice de protection IP IP21

Conforme à la directive RoHS Oui

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C