



WXP2442

Plaque gallery 2 postes verticale 71 mm pecan

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 159 mm

Largeur 92 mm

Capacité

Nombre de postes 2

Matières

Décor pecan

Aspect de la surface mat

Installation, montage

Sens de montage vertical

Equipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Indice de protection IP IP21

Conforme à la directive RoHS Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C