



WXP2443

## Plaque gallery 3 postes verticale 71mm pecan

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                  |        |
|------------------|--------|
| Mode de fixation | clipsé |
|------------------|--------|

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Profondeur | 9.3 mm |
| Hauteur    | 230 mm |
| Largeur    | 92 mm  |

#### Capacité

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de postes | 3 |
|------------------|---|

#### Matières

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Décor                | pecan |
| Aspect de la surface | mat   |

#### Installation, montage

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Sens de montage | vertical |
|-----------------|----------|

#### Equipement

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Intègre porte étiquette transparent | Non |
|-------------------------------------|-----|

#### Standards

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

#### Sécurité

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 05  |
| Conforme à la directive RoHS                      | Oui |

#### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -10...35 °C |
| Température de stockage/transport | -10...50 °C |

#### Identification

|             |                |
|-------------|----------------|
| Composition | Cadre apparent |
|-------------|----------------|