



WXP2534

Plaque gallery 4 modules entraxe 57mm latté

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 88 mm

Largeur 149 mm

Capacité

Nombre de postes 1

Matières

Décor latté

Aspect de la surface mat

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Indice de protection IP IP21

Conforme à la directive RoHS Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C