



WXP4002

Plaque gallery 1 poste matiere moon glass

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 87.7 mm

Largeur 92 mm

Capacité

Nombre de postes 1

Matières

Décor moon glass

Couleur blanc

Matière verre

Aspect de la surface mat

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série gallery

Composition Cadre apparent