



WXP4014

Plaque gallery 4 postes horizontale 71mm matiere moon glass

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 87.7 mm

Largeur 305 mm

Capacité

Nombre de postes 4

Matières

Décor moon glass

Couleur blanc

Matière verre

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface spécial

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Equipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Composition Cadre apparent