



WXP5006

Plaque gallery 6 modules entraxe 57mm matiere mirror glass

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 87.7 mm

Largeur 206 mm

Capacité

Nombre de postes 1

Matières

Décor mirror glass

Couleur aspect argent

Matière verre

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Equipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Indice de protection IP IP21

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C