



52370

**Rilevat. Pres.+ Luminos. Presio Ir 360° - 230V 50Hz - 1 Na 8A - Soffitto Esterno**

#### Proprietà tecniche

##### Rilevazione

Angolo di rilevamento 360 - 360

Tipo di sensore Rilevatore di movimento

##### Impostazioni

ritardato 5 S - 30 Min

##### Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile 5 - 1000 lx

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Serie

Larghezza 105 mm

Profondità di installazione 0

Altezza di montaggio consigliata 2,5 - 3,5 m

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

##### Materiali

Colore Bianco

Materiale Plastica

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP21

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Adatto per l'uso esterno No

##### Testo

Funzione Utilizzabile solo come apparecchio singolo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Tipo di montaggio Possibilità di montaggio su scatole da incasso, Per montaggio a soffitto