



**Rilevat. Pres.+ Luminos. Presio Ir 360° - 230V 50Hz - 1 Na 8A - Soffitto Esterno**

**Proprietà tecniche**

**Rilevazione**

Angolo di rilevamento	360 - 360
Tipo di sensore	Rilevatore di movimento

**Impostazioni**

ritardato	5 S - 30 Min
-----------	--------------

**Illuminazione**

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Serie**

Larghezza	105 mm
Profondità di installazione	0
Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 m

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Materiali**

Colore	Bianco
Materiale	Plastica

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP21
------------------------	------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
Adatto per l'uso esterno	No

**Testo**

Funzione	Utilizzabile solo come apparecchio singolo
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Possibilità di montaggio su scatole da incasso, Per montaggio a soffitto

52370