



BF363N

### Blocco Differenziale 3 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din

#### Proprietà tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V

#### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Corrente

Sensibilità IΔn	300 mA
Corrente nominale	63 A

#### Architettura

Numero di poli	3
Posizione del neutro	Destra

#### Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

#### Connettività

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

#### Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	92 mm