



EC100

## Contaore Modulare 230 V Ac 2 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Numero di moduli

Numero di moduli 2

#### Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 45 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -20 - 60 °C

#### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Serie

Altezza 90 mm

Larghezza 35 mm

Profondità 60 mm

#### Alimentazione

Tensione di rete 230 V +/- 15%

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

#### Equipaggiamento

Numero di canali 6