



EC100

Contaore Modulare 230 V Ac 2 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 45 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -20 - 60 °C

Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite

Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm²

Serie

Altezza 90 mm

Larghezza 35 mm

Profondità 60 mm

Alimentazione

Tensione di rete 230 V +/- 15%

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Equipaggiamento

Numero di canali 6