



EC700

Concentratore Di Impulsi 7 Input Max + Reset

Proprietà tecniche

Corrente

Numero di circuiti di ingresso 7

Serie

Altezza 90 mm

Larghezza 67 mm

Profondità 50 mm

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C