

ECN140D

## CONTATORE MONOFASE DIRETTO 40A 1MOD

### Proprietà tecniche

#### Architettura

Numero di poli 1P+N

#### Corrente

Corrente nominale 40 A

Corrente massima del circuito di misura 40 A

#### Numero di moduli

Numero di moduli 1

#### Connettività

Tipo di connettore Collegamento diretto

#### Serie

Altezza 92 mm

Larghezza 18 mm

Profondità 58 mm

#### Principali caratteristiche elettriche

Tipo di emettitore ad impulsi Ottico

#### Compatibilità

Adatto per Acquisto

#### Connessione

Sezione cavo ingresso 16 - 16 mm<sup>2</sup>

Sezione cavo uscita 16 - 16 mm<sup>2</sup>

#### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 1 - 1 Nm

#### Misura

Sistema di misura Misurazione diretta

tipo di strumento di misura Elettronico

Campo di misura della corrente 0,25 - 40,0 A

Campo di misura della tensione Ph-N 184 - 276 V

Campo di misura della frequenza 45 - 65 Hz

#### Alimentazione

Numero di fasi per l'alimentazione 1

#### Funzioni

Classe di precisione	B
Tipo di tariffa	Tariffa unica
Calibrato	Sì
<b>Protezione</b>	
Grado di protezione IP	IP20
<b>Condizioni d'uso</b>	
Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C
<b>Potenza</b>	
Potenza assorbita VA	2 VA
Potenza dissipata totale	1 W