

ECN140D

CONTATORE MONOFASE DIRETTO 40A 1MOD

Proprietà tecniche

Architettura

Numero di poli 1P+N

Corrente

Corrente nominale 40 A

Corrente massima del circuito di misura 40 A

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Connettività

Tipo di connettore Collegamento diretto

Serie

Altezza 92 mm

Larghezza 18 mm

Profondità 58 mm

Principali caratteristiche elettriche

Tipo di emettitore ad impulsi Ottico

Compatibilità

Adatto per Acquisto

Connessione

Sezione cavo ingresso 16 - 16 mm²

Sezione cavo uscita 16 - 16 mm²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 1 - 1 Nm

Misura

Sistema di misura Misurazione diretta

tipo di strumento di misura Elettronico

Campo di misura della corrente 0,25 - 40,0 A

Campo di misura della tensione Ph-N 184 - 276 V

Campo di misura della frequenza 45 - 65 Hz

Alimentazione

Numero di fasi per l'alimentazione 1

Funzioni

Classe di precisione	B
Tipo di tariffa	Tariffa unica
Calibrato	Sì
Protezione	
Grado di protezione IP	IP20
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C
Potenza	
Potenza assorbita VA	2 VA
Potenza dissipata totale	1 W