




EE701



Int. Crepuscolare Compatto - 230V 50Hz - 1 Na 10A - 10-30 Lux - Ip55 - Parete

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 1000 W

Impostazioni

Tempo di ritardo allo spegnimento 120 s

Ritardo di accensione 40 s

Condizioni d'uso

Temperatura di magazzino/trasporto -30 - 60 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 4 mm²

Sezione conduttore rigido 1 - 4 mm²

Testo

Tipo di montaggio Con staffa per tubi per fissaggio su palo, Possibilità di montaggio su scatole da incasso, Per il montaggio a parete e su palo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Corrente

Corrente di commutazione 8 A

Serie

Altezza 95 mm

Larghezza 42,50 mm

Profondità 42,50 mm