

Rilevat. Presenza E Movimento 360° - Dali/Dsi - 24 Ballast - Incasso

Proprietà tecniche

Rilevazione

Angolo di rilevamento 360 - 360

Tipo di sensore Rilevatore di presenza

Impostazioni

ritardato 1 Min - 1 h

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile 5 - 1000 lx

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Serie

Larghezza 80 mm

Profondità di installazione 70 mm

Altezza di montaggio consigliata 2,5 - 3,5 m

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 45 °C

Materiali

Colore Bianco

Materiale Plastica

Protezione

Grado di protezione IP IP41

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Adatto per l'uso esterno Sì

Testo

Funzione Utilizzabile solo come apparecchio singolo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Tipo di montaggio Con staffa a molla per montaggio a soffitto

EE816