



EE960

## Lampada Di Emergenza Estraibile 230 V Ac Autonomia 1.5 H 4 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 0 - 40 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -5 - 60 °C

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto, Raccordo a vite

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Potenza

Potenza dissipata totale 1 W

#### Serie

Altezza 70 mm

Larghezza 54 mm

Profondità 51 mm

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V