



EER518

Rilevatore movimento Highbay 360° 230V AC inst. sporgente, altezza rilev. 8m

Proprietà tecniche

Rilevazione

Angolo di rilevamento	360 - 360 °
Tipo di sensore	Rilevatore di movimento

Impostazioni

ritardato	1 Min - 1 h
-----------	-------------

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5- 2000 lx
---------------------------------	------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Profondità di installazione	78 mm
Altezza di montaggio consigliata	6 - 9 m

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Materiali

Materiale	Plastica
-----------	----------

Protezione

Grado di protezione IP	IP41
------------------------	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
Adatto per l'uso esterno	No