



EGN100



Int. Astro Ann + Crepusc. BlueTooth + RF quicklink - 230V 50Hz - 1 Sc 10A - 1M

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 - 240 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Corrente

Corrente nominale 10 A

Potenza

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 2300 W

Illuminazione

Carico massimo lampada fluorescente in serie 1000 W

Funzioni

Riserva di carica in anni 10 y

Con sincronizzazione di rete Sì

Con sincronizzazione al quarzo Sì

Equipaggiamento

Precisione giornaliera 0,25 s

Con programma impulsi Sì

Numero di canali 1

Connessione

Tipo di contatto 1x in commutazione

Sezione conduttore flessibile 0.2 - 2.5 mm²

Sezione conduttore rigido 0.2 - 4 mm²

Impostazioni

Programma giornaliero Sì

Programma settimanale Sì

Programma annuale Sì

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +45 °C

Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Serie

Altezza	90 mm
Larghezza	17,80 mm
Profondità	62,50 mm
