



Int. Orario Dgt Sett. Base - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 2 Mod.Din

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 - 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 2300 W

Illuminazione

Carico massimo serie di lampade fluorescenti 1000 W

Funzioni

Riserva di funzionamento in anni 5 y

Con sincronizzazione di rete No

Con sincronizzazione al quarzo Sì

Equipaggiamento

Precisione giornaliera 1,50 s

Con programma impulsi No

Numero di canali 1

Connessione

Tipo di contatto 1x in commutazione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm²

Impostazioni

Programma giornaliero Sì

Programma settimanale Sì

Programma annuale No

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +45 °C

Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Serie

Altezza 85 mm

Larghezza	35,80 mm
Profondità	61,60 mm