




EGN200



**Int. DGT Astro Ann.Crepusc. BlueTooth + RF quicklink - 230V 50Hz - 2 Sc 16A - 2M**

**Proprietà tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 230 - 240 V

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Potenza**

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 2300 W

**Illuminazione**

Carico massimo lampada fluorescente in serie 1000 W

**Funzioni**

Riserva di carica in anni 10 y

Con sincronizzazione di rete No

Con sincronizzazione al quarzo Sì

**Equipaggiamento**

Precisione giornaliera 0,25 s

Con programma impulsi Sì

Numero di canali 2

**Connessione**

Tipo di contatto 1x in commutazione

Sezione conduttore flessibile 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 0.2 - 4 mm<sup>2</sup>

**Impostazioni**

Programma giornaliero Sì

Programma settimanale Sì

Programma annuale Sì

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - +45 °C

**Testo**

Tipo di connessione Con morsetti a vite

**Serie**

Altezza 90 mm

---

Larghezza	35,80 mm
Profondità	61,60 mm