

EGN400

Int. DGT Astro Ann.Crepusc. BlueTooth + RF quicklink - 230V 50Hz - 4 Sc 16A - 4M

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 - 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 2300 W

Illuminazione

Carico massimo serie di lampade fluorescenti 1000 W

Funzioni

Riserva di funzionamento in anni 10 y

Con sincronizzazione di rete Sì

Con sincronizzazione al quarzo Sì

Equipaggiamento

Precisione giornaliera 0,25 s

Con programma impulsi Sì

Numero di canali 4

Connessione

Tipo di contatto 1x in commutazione

Sezione conduttore flessibile 0.2 - 2.5 mm²

Sezione conduttore rigido 0.2 - 4 mm²

Impostazioni

Programma giornaliero Sì

Programma settimanale Sì

Programma annuale Sì

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +45 °C

Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Serie

Altezza 90 mm

Larghezza

72 mm

Profondità

61,60 mm