



EH011

 **IP20**

**Int. Orario Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.**

#### Proprietà tecniche

#### Equipaggiamento

Numero di canali	1
------------------	---

#### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Potenza

Potenza assorbita durante l'utilizzo	0,50 VA
--------------------------------------	---------

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	900 W
--	-------

Potenza dissipata a pieno carico	1 W
----------------------------------	-----

#### Funzioni

Numero di canali funzionali	1
-----------------------------	---

#### Connessione

Numero di contatti	1
--------------------	---

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	-----------------------

Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

#### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

#### Serie

Altezza	80 mm
---------	-------

Larghezza	18 mm
-----------	-------

Profondità	60 mm
------------	-------

#### Testo

Tipo di commutazione	Contatto di chiusura
----------------------	----------------------

Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN
-------------------	--------------------------------

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

#### Corrente

Potenza massima (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------------	-----

#### Durata

Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento	30000
---	-------

