



EH210

IP20

Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 2 Mod.Din

Proprietà tecniche

Equipaggiamento

Numero di canali 1

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza

Potenza assorbita durante l'utilizzo 0,50 VA

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 1000 W

Potenza dissipata a pieno carico 1 W

Funzioni

Numero di canali funzionali 1

Connessione

Numero di contatti 1

Sezione conduttore flessibile 1 - 4 mm²

Sezione conduttore rigido 1 - 4 mm²

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Serie

Altezza 90 mm

Larghezza 36 mm

Profondità 58 mm

Testo

Tipo di commutazione Contatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura

Tipo di montaggio Per installazione su guida DIN

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Corrente

Potenza massima (cos phi 0,6) 3 A

Durata

Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento 50000