



EH271

**IP20**

**Int.Or.Elettromecc.Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 2 Mod.**

**Proprietà tecniche**

**Equipaggiamento**

Numero di canali 1

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Potenza**

Potenza assorbita durante l'utilizzo 0,50 VA

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 1000 W

Potenza dissipata a pieno carico 1 W

**Funzioni**

Numero di canali funzionali 1

**Connessione**

Numero di contatti 1

Sezione conduttore flessibile 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1 - 4 mm<sup>2</sup>

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

**Numero di moduli**

Numero di moduli 2

**Serie**

Altezza 90 mm

Larghezza 36 mm

Profondità 58 mm

**Testo**

Tipo di commutazione Contatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura

Tipo di montaggio Per installazione su guida DIN

Tipo di connessione Con morsetti a vite

**Corrente**

Potenza massima (cos phi 0,6) 3 A

**Durata**

Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento 50000