



EH770

**Int. Orario Elettromecc. Sett. 72X72 - 230V 50Hz - 1 Sc 16A**

#### Proprietà tecniche

#### Equipaggiamento

Numero di canali 1

#### Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

#### Connessione

Numero di contatti 1

Sezione conduttore flessibile 1 - 16 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

#### Numero di moduli

Numero di moduli 4

#### Serie

Altezza 72 mm

Larghezza 72 mm

Profondità 48,50 mm

#### Durata

Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento 50000

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V