



EHN010



**Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.Din**

**Proprietà tecniche**

**Equipaggiamento**

Numero di canali 1

**Frequenza**

Frequenza 50 - 50 Hz

**Potenza**

Consumo di energia durante il funzionamento 1 W

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 900 W

Potenza dissipata a pieno carico 1 W

**Funzioni**

Numero di canali funzionali 1

**Connessione**

Numero di contatti 1

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1 - 6 mm<sup>2</sup>

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -20 - +50 °C

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Serie**

Altezza 90 mm

Larghezza 17,5 mm

Profondità 60 mm

**Testo**

Tipo di commutazione Contatto di chiusura

Tipo di montaggio Per installazione su guida DIN

Tipo di connessione Con morsetti a vite

**Corrente**

Potenza massima (cos phi 0,6) 3 A

**Durata**

Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento 50000

