



EHN010



Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.Din

Proprietà tecniche

Equipaggiamento

Numero di canali 1

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Potenza

Consumo di energia durante il funzionamento 1 W

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 900 W

Potenza dissipata a pieno carico 1 W

Funzioni

Numero di canali funzionali 1

Connessione

Numero di contatti 1

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 1 - 6 mm²

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - +50 °C

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Serie

Altezza 90 mm

Larghezza 17,5 mm

Profondità 60 mm

Testo

Tipo di commutazione Contatto di chiusura

Tipo di montaggio Per installazione su guida DIN

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Corrente

Potenza massima (cos phi 0,6) 3 A

Durata

Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento 50000

