



EHN110

Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.Din

Proprietà tecniche

Equipaggiamento

Numero di canali 1

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Potenza

Potenza assorbita durante l'utilizzo 0,9 W

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 1100 W

Potenza dissipata a pieno carico 1 W

Funzioni

Numero di canali funzionali 1

Connessione

Numero di contatti 1

Sezione conduttore flessibile 0.5 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 0.5 - 6 mm²

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - +55 °C

Numero di moduli

Numero di moduli 3

Serie

Altezza 90 mm

Larghezza 54 mm

Profondità 60 mm

Testo

Tipo di commutazione Contatto invertitore

Tipo di montaggio Per installazione su guida DIN

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Corrente

Potenza massima (cos phi 0,6) 3 A

Durata

Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento 50000

