



**Luce Scale Elettr. Multifunz. Qc - 1 Na 16A - 230V 50Hz - 1 Mod.Din - 3-4 Fili**

**Proprietà tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Connettività**

Tipo di connettore QuickConnect, Collegamento dei cavi

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Guida DIN

**Illuminazione**

Carico max. della lampada fluorescente collegate in parallelo 1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti 3600 VA

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Impostazioni**

ritardato 30 S - 10 Min

**Serie**

Larghezza 17,50 mm

Profondità 64 mm

EMS005

