



EMS005



t



Luce Scale Elettr. Multifunz. Qc - 1 Na 16A - 230V 50Hz - 1 Mod.Din - 3-4 Fili

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Corrente

Corrente nominale 16 A

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Connettività

Tipo di connessione QuickConnect, Collegamento dei cavi

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Illuminazione

Carico max. della lampada fluorescente collegate in parallelo 1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti 3600 VA

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 1.5 - 2.5 mm²

Sezione conduttore rigido 1.5 - 2.5 mm²

Impostazioni

ritardato 30 S - 10 Min

Serie

Larghezza 17,50 mm

Profondità 64 mm