




EPN050



### Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din

#### Proprietà tecniche

##### Corrente

Corrente nominale 1 A

##### Numero di moduli

Numero di moduli 0,50

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

##### Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Potenza

Potenza dissipata totale 0,10 W

##### Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 8,90 mm

Profondità 58 mm