




EPN051



Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 2 A

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 250 V

Numero di moduli

Numero di moduli 0,50

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite

Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm²

Tipo di contatto 1NC+1NO

Potenza

Potenza dissipata totale 0,10 W

Serie

Altezza 83 mm

Larghezza 8,75 mm

Profondità 58 mm