



ERC325S

Contattore A Comando Manuale Silenzioso, 25A, 230V, 3Na

Proprietà tecniche

Connessione

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Tipo di contatto | 3NO |
| Numero di contatti | 3 |
| Sezione conduttore flessibile | 1 - 6 mm ² |
| Sezione conduttore rigido | 1 - 10 mm ² |

Corrente

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 25 A |
|-------------------|------|

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 2 |
|------------------|---|

Condizioni di impiego

| | |
|---|-------------|
| Tensione nominale di tenuta d'impulso U _{imp} | 4000 V |
| Tensione di isolamento nominale U _i | 440 V |
| Tensione di comando AC | 230 - 230 V |
| Tensione di comando DC | 0 - 0 V |

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Condizioni d'uso

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -10 - 50 °C |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -40 - 80 °C |

Durata

| | |
|------------------------------------|---------|
| Numero di manovre | 1000000 |
| Durata elettrica e numero di cicli | 30000 |

Potenza

| | |
|--------------------------------|---------|
| Potenza dissipata totale | 7,50 W |
| Assorbimento potenza di spunto | 3,20 VA |

Serie

| | |
|------------|----------|
| Altezza | 83 mm |
| Larghezza | 35,75 mm |
| Profondità | 60 mm |

Equipaggiamento

| | |
|-----------------------|---|
| Numero di contatti NA | 3 |
|-----------------------|---|

| | |
|---|----------------|
| Numero di contatti NC | 0 |
| Con interruttore per commutazione manuale | Sì |
| Installazione, montaggio | |
| Coppia di serraggio nominale | 1,20 - 1,20 Nm |