



ESC080

**Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc 240 V Ac 6 A 0.5 M. Din**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale 6 A

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui 240 V

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0,50

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

**Connettività**

Tipo di connettore Terminale a vite

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Tipo di contatto 1NC+1NO

**Potenza**

Potenza dissipata totale 0,10 W

**Serie**

Altezza 83 mm

Larghezza 11 mm

Profondità 60 mm