



ESC240S

Contattore Silenzioso, 40A, 230V, 2Na

Proprietà tecniche

Connessione

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tipo di contatto | 2NO |
| Numero di contatti | 2 |
| Sezione conduttore flessibile | 1.5 - 16 mm ² |
| Sezione conduttore rigido | 1.5 - 25 mm ² |

Corrente

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 40 A |
|-------------------|------|

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 3 |
|------------------|---|

Condizioni di impiego

| | |
|---|-------------|
| Tensione nominale di tenuta d'impulso U _{imp} | 4000 V |
| Tensione di isolamento nominale U _i | 440 V |
| Tensione di comando AC | 230 - 230 V |
| Tensione di comando DC | 0 - 0 V |

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Condizioni d'uso

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -10 - 50 °C |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -40 - 80 °C |

Durata

| | |
|------------------------------------|--------|
| Numero di manovre | 100000 |
| Durata elettrica e numero di cicli | 30000 |

Potenza

| | |
|--------------------------------|---------|
| Potenza dissipata totale | 10,90 W |
| Assorbimento potenza di spunto | 5,20 VA |

Serie

| | |
|------------|-------|
| Altezza | 85 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Profondità | 60 mm |

Equipaggiamento

| | |
|-----------------------|---|
| Numero di contatti NA | 2 |
|-----------------------|---|

Numero di contatti NC

0

Con interruttore per commutazione
manuale

No