



ESC428S

Contattore Silenzioso, 25A, 230V, 3Na+1Nc

Proprietà tecniche

Connessione

Tipo di contatto	3NO+1NC
Numero di contatti	4
Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	1 - 10 mm ²

Corrente

Corrente nominale	25 A
-------------------	------

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso U _{imp}	4000 V
Tensione di isolamento nominale U _i	440 V
Tensione di comando AC	230 - 230 V
Tensione di comando DC	0 - 0 V

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

Durata

Numero di manovre	1000000
Durata elettrica e numero di cicli	30000

Potenza

Potenza dissipata totale	7,50 W
Assorbimento potenza di spunto	3,20 VA

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	35,75 mm
Profondità	60 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti NA	3
-----------------------	---

Numero di contatti NC	1
Con interruttore per commutazione manuale	No
Installazione, montaggio	
Coppia di serraggio nominale	1,20 - 1,20 Nm