



EU102

**Rele' Di Controllo Tensione Monofase Lcd 1 Contatto In Sc. 8 A 250 V Ac 2 M. Din**

**Proprietà tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli 2

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -20 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 70 °C

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Serie**

Altezza 85 mm

Larghezza 35 mm

Profondità 60 mm

**Alimentazione**

Tensione di rete 3N, 400/230 V

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Protezione**

Grado di protezione IP IP30

**Potenza**

Potenza 5 VA

Potenza dissipata totale 4 W

**Connettività**

Tipo di connettore Terminale a vite

**Corrente**

Corrente nominale ammissibile in AC1 8 A

**Impostazioni**

Tempo di ritardo allo spegnimento 1200 s

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Guida DIN