



EU102

Rele' Di Controllo Tensione Monofase Lcd 1 Contatto In Sc. 8 A 250 V Ac 2 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 70 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm²

Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 35 mm

Profondità 60 mm

Alimentazione

Tensione di rete 3N, 400/230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP30

Potenza

Potenza 5 VA

Potenza dissipata totale 4 W

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Corrente

Corrente nominale ammissibile in AC1 8 A

Impostazioni

Tempo di ritardo allo spegnimento 1200 s

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN