



EV100



Dimmer Universale 1000W + 1 In Slave 1-10V 5 Moduli Din

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 88,50 mm

Profondità 65 mm

Potenza

Potenza assorbita durante l'utilizzo 15 VA

Potenza assorbita in stand-by 3 W

Potenza lampada ad incandescenza 20 - 1000 W

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 45 °C

Connessione

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm²

Sezione conduttore flessibile 1 - 16 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli 5

Testo

Derivazione Connessione per pulsanti standard e pulsanti luminosi (max 5 mA)

Principio regolazione luce Rilevamento automatico del carico

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Tipo di montaggio Per installazione su guida DIN