



EV108
IP20

Dimmer Multifunz. Pilota 1-10V X Controllo Max 30 Mod. Ev100-Ev102 - 4 Mod.

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Connettività

Dimmerabile DALI No

Potenza

Consumo di energia durante il funzionamento 3 VA

Potenza assorbita in stand-by 1 W

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 45 °C

Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 65 mm

Connessione

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm²

Sezione conduttore flessibile 1 - 16 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Testo

Derivazione Connessione per pulsanti standard e pulsanti luminosi (max 5 mA)

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Tipo di montaggio Per installazione su guida DIN

Corrente

Segnale di controllo 1-10V (slave) 50 mA

Materiali

Colore Grigio