



EZN005



 **IP40**



Rele' Lampeggiatore Simmetrico 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 M. Din

Proprietà tecniche

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Potenza

Potenza assorbita durante l'utilizzo	15 VA
Potenza dissipata a pieno carico	2 W
Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	450 W

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 50 °C
-------------------------	-------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm ²

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Testo

Tipo di commutazione	Contatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura
Funzione	Funzioni: Funzioni: ritardo On, ritardo Off, singolo impulso fronte di salita / singolo impulso fronte di discesa, comando solo a impulsi, lampeggiamento simmetrico, contatto aperto/chiuso
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN

Serie

Altezza	85 mm
Larghezza	17,50 mm
Profondità	58 mm