



FL105A

**Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 350X300X200Mm**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	350 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	200 mm
Spessore dei fianchi	2 mm

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm, Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

**Equipaggiamento**

Numero di sezioni in larghezza	0
Numero di aperture della flangia	2
Numero di file	2

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	No

**Materiali**

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Acciaio

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	1
Porta/frontale trasparente	No

**Corrente**

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------