



FL109A

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 500X300X160Mm

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	500 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	160 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

Protezione

Grado di protezione IP	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm, Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	2
Numero di file	3

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	No

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Acciaio

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Porta/frontale trasparente	No

Corrente

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------